

## CHOIX DE TRAITEMENT FINITION ET UTILISATION

Nom de produit	Recommandé pour:	Dilution	Résine	Durcisseur	Résistance abrasion	Résistance humidité	Application pinceau	Application pistolet	Non jaunissant	Nécessite cabine de traitement des COV
<b>1- Vernis cellulosique</b>										
<b>Vernis Biplus</b>	Vernissage mobilier, lambris	Diluant universel	Cellulo.	Sans	++	++	+	++++	+	OUI
<b>2- Vernis PU et PU- Acrylique</b>										
<b>Vitrificateur Aquaparquet</b>	Vitrification des parquets	Eau	PU Acrylique	Sans	++++	++++	++++	++	++++	NON
<b>Vernis Aquapal</b>	Vernissage mobilier lambris haute résistance au pistolet	Eau	PU Acrylique	Sans	+++	+++	+++	++++	++++	NON
<b>Huile Aqua Dure</b>	Huilage des parquets et lambris intérieurs	Eau	PU Acrylique	Sans	+++	+++	++++	++++	++++	NON
<b>Vernis Bicryl ,2525FF laque Bicryl</b>	Finition des teintes positives au pistolet, mobilier, salle d'eau	Diluant universel	PU Acrylique	Bicryl 10%	+++	+++	-	++++	++++	OUI
<b>Vernis Opal</b>	Vernissage mobilier lambris haute résistance au pistolet	Diluant universel	PU	Opal 50%	+++	+++	-	++++	+	OUI
<b>Vitrificateur Polyasol</b>	Vitrification des parquets pour trafic intense	Diluant polyasol	PU	Polyasol 100%	++++	++++	++	++	+	OUI
<b>3- Vernis acrylique et alkyde uréthane</b>										
<b>Vernis Aquaver</b>	Vernissage lambris, bardage mural	Eau	Acrylique	Sans	+	++	++++	++++	++++	NON
<b>Vernis-Fixateur Acrylplast</b>	Finition des teintes positives au pinceau bardage, lambris	White Spirit	Acrylique	Sans	+	+	++++	++	++++	NON
<b>Vernis SU</b>	Vernissage mobilier lambris haute résistance au pinceau	White Spirit	Alkyde Uréthane	Sans	++++	++++	++++	++	+	NON
<b>Fixateur Universel</b>	Protection lambris peu filmogène	White Spirit	Alkyde Uréthane	Sans	++	+++	++++	++++	+	NON
<b>Huile Parquethane</b>	Huilage des parquets et lambris intérieurs	White Spirit	Alkyde Uréthane	Sans	+++	+++	++++	++	+	NON
<b>Vernis marin</b>	Vernissage extérieur type mobilier et terrasse	White Spirit	Alkyde Uréthane	Sans	++++	++++	++++	+	+	NON